




1 میکروسکوپ پلاریزان زایس آلمان مدل : STSNDARD 25 POL

مناسب برای مطالعات ارتوسکوپیک (LN/LP) و کونوسکوپیک یا نور متقارب (LC)

یک سیستم نوری (نور عبوری) جهت مطالعات کانی شناسی / سنگ شناسی / میکروفسیل و میکروفاسیس و خاک شناسی

هد سه چشمی قابل نصب انواع دوربین ها

بزرگنمایی کل ۴۰۰ برابر

عدسی های شیئی با بزرگنمایی ۲۰-۱۰-۵-۲۰-۴۰ برابر با قابلیت ستتراسیون

عدسی های چشمی ۱۰ برابر قابل تنظیم

دارای عدسی برتراند

کندانسور قوی (بخش های فیلتر پلاریزه / دیافراگم / عدسی کندانسور متحرک)

شامل قطعات (مکانیکال استیج / فیلتر آبی اورجینال / کاور / ۲ عدد تیغه کمکی)

استند مقاوم و زیبا

2-زوم استریو میکروسکوپ زایس مدلSTEMI SV-11

یک سیستم نوری (نور از بالا یا انعکاسی)

با هد سه چشمی

بزرگنمایی کل استاندارد ۶۶ برابر قابل افزایش به بزرگنمایی ۱۳۲ برابر

بزرگنمایی زوم ۶.۶ برابر

چشمی های وایلد با بزرگنمایی ۱۰ برابر قابل تنظیم (چشمی های ۲۰ برابر آپشنال)

فیلتر کنترل کننده نور

اهرم هدایت کننده تصویر به دوربین قابل نصب انواع دوربین ها

دارای منبع نور هالوژن از بالا با ولوم کنترل نور (روشن / خاموش)

استند مقاوم و زیبا

کاربرد : برای مطالعات کانی سنگین / کانی شناسی / فرم های دگازه میکروفسیل / بافت خاک / فسیل شناسی

وسایل همراه (زیر دستی ۳۰X40 اورجینال زایس / ۲ عدد گیره / آچار / کاور / کتابچه / لامپ یدکی

3- منبع نور سرد یا فایر اپتیک زایس آلمان مدل KL 2500 LCD

دارای لامپ هالوژن ۲۴V/250W

لوله انتقال دهنده منعطف

منبع نور حلقوی

دارای ۲ عدد عدسی های همگرا

دارای دو عدد ولوم تنظیم کننده نور

کلید OFF/ON

4- نمایشگر ۱۱ اینچی با کیفیت FULL HD به همراه یک دور بین ۵ مگاپیکسل واقعی

وسایل همراه یک عدد موهس و آداپتور برق

دارای نرم افزار داخلی با قابلیت اشل گذاری بر روی تصاویر و کالیبره کردن بزرگنمایی های مختلف / ادیت رنگ و قابلیت اندازه

گیری های مختلف توسط آیکون های اندازه گیری

امکان ذخیره تصاویر بر روی فلش

این سیستم مستقل از کامپیوتر عملکرد داشته و امکان اتصال به کامپیوتر را ندارد

5 - دوربین CCD CAMERA BRESSER GERMANY

با کیفیت / FULL HD قدرت انتقال ۶۰ فریم بر ثانیه تصاویر

بدین جهت هنگام کار تصاویر در مانیتور شکستگی ندارند

دارای نرم افزار قوی با قابلیت های مختلف از جمله کالیبره کردن تک به تک آبژکتور ها و قابلیت اشل گذاری / قابلیت اندازه

گیری های مختلف / ادیت تصاویر / امکان اتصال به یک مانیتور دیگر یا مانیتور دوم از طریق کابل / HDML قابلیت اتصال موهس

برای کار با مانیتور دوم / امکان ذخیره تصاویر بر روی رم / قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق کابل USB

مجموعه موجود و آماده تحویل بوده و برای مراکز تحقیقاتی / دانشگاهی در رشته های زمین شناسی / نفت / خاک و رسوب و معدن

بسیار کارآمد میباشد

کارکردن با این مجموعه بسیار دلپذیر بوده و خرید این مجموعه بسیار توصیه میشود

(این مجموعه میکروسکوپی تکرار پذیر نمی باشد)